



Controlla il sistema in modo facile mentre sei a casa senza aprire l'applicazione iSmartAlarm. Nuovo design con i pulsanti in silicone che permettono anche di aumentare la durata della batteria. Dai un Remote Tag ai tuoi famigliari o amici in modo da ricevere notifiche ed attivare l'allarme nel CubeOne in caso di infortunio o di emergenza medica.

Informazioni su Remote Tag

Utilizza il Remote Tag dalla rete locale per controllare il sistema di protezione domestica iSmartAlarm senza l'ausilio del cellulare. Facile da trasportare, attaccalo al tuo portachiavi, puoi impostare il sistema in casa o attivare la sirena di panico per avvisare vicini e membri della tua rete in caso di pericolo o emergenze mediche. Avviserà del pericolo attraverso le notifiche push. È possibile assegnare i Remote Tag anche agli individui, in modo da sapere chi è in pericolo. I Remote Tag sono un modo perfetto per consentire ai visitatori e ai lavoratori di accedere al sistema senza concedere loro il pieno controllo dell'app.

iSmartAlarm. Se un Remote Tag viene perso o rubato, puoi disattivarlo dall'applicazione e assicurarti di non poterlo utilizzare nuovamente per il tuo sistema.

NOTA: i nostri Remote Tag sono stati ridisegnati con i pulsanti in gomma per evitare modifiche accidentali del sistema, sentirli meglio in tasca e prolungare notevolmente la durata della batteria. Anche l'anello portachiavi ha cambiato posizione per soddisfare le vostre esigenze.

Remote Tag

- È possibile affidare un telecomando a qualsiasi membro della famiglia, come chiave di identificazione dedicata; quindi, anche se sono troppo piccoli per avere un telefono o non hanno uno smartphone, possono comunque controllare ed essere monitorati.
- Controlla il sistema fino a una distanza di circa 9 metri (30 piedi)
- Consente di localizzare bambini e animali domestici
- Attivazione/disattivazione dell'allarme dal telecomando
- Utilizzare il telecomando per attivare la sirena in caso di intrusione o in caso di necessità, anche se il sistema iSmartAlarm non è attivo, ad esempio in caso di caduta o di emergenza medica.

Esempi di applicazione:

Attivazione/disattivazione del sistema iSmartAlarm

Avvio sirena

Localizzazione di bambini e animali domestici

Modello: RC3

Classificazione: Alimentazione interna

Dimensioni dispositivo: 60mm x 30mm x 10mm

Peso: 12,8g

Potenza: 1*3 V (CR2032)

Frequenza: 908 MHZ

Distanza: <100m (Esterno)

Temperatura d'esercizio: -10 °C ~ 50 °C

Umidità d'esercizio: 30°C±2 @ 85%±5

Temperatura di conservazione e trasporto: -40°F -131°F

Umidità di conservazione e trasporto: 40%~90%